

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| | |
|--------------------|---|
| Matériau | Aluminium laqué |
| Épaisseur | 12/10 mm |
| Laquage | 25 microns de laque polyester, sur les deux faces |
| Résistance | Haute résistance à la corrosion et aux rayons UV |
| Finition | Profilé larmier ALU-DROP® intégré |
| Capot ALU-DROP® | Polymère amovible, sans outils |
| Capots latéraux | Capot droit et gauche en aluminium |
| Largeur du profilé | Fabriqué sur mesure |
| Longueur | Fabriquée sur mesure |
| Couleurs standard | RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9005 · RAL 9003 |
| Couleur spéciale | N'importe quelle couleur RAL, sur commande |
| Certification | ISO 9001:2015 |

POSE

- 1 Ajuster le profilé à la longueur exacte de la fenêtre
- 2 Positionner l'appui de fenêtre avec la pente correcte sur le rebord
- 3 Fixer le profilé sur le rebord selon le support
- 4 Installer les capots latéraux aux extrémités du profilé
- 5 Emboîter le capot ALU-DROP® sur le profilé (optionnel)

Le larmier ALU-DROP® éloigne l'eau de la façade, évitant les taches et les infiltrations. Le capot s'installe et se retire sans outils.

DIMENSIONS



- Largeur :** Fabriqué sur mesure
- Longueur :** Fabriquée sur mesure
- Larmier :** Intégré au profilé
- Capot ALU-DROP® :** Amovible sans outils
- Capots latéraux :** Droit et gauche

COULEURS ET FINITIONS



COMPOSANTS




Système ALU-DROP® (vue éclatée)
 Profilé aluminium + capot ALU-DROP® en polymère + capots latéraux




Profil ALU-DROP®
 Profilé avec larmier intégré, sans capot



Profilé avec Capot ALU-DROP®
 Capot en polymère amovible sur le profilé



Capot latéral gauche
 Embout en aluminium pour l'extrémité gauche



Capot latéral droit
 Embout en aluminium pour l'extrémité droite